

← Doppelseitenfalz


**FARBMANAGEMENT**  
Das Referenzprofil für alle Drucke in unserem Labor ist sRGB. Das sRGB-Farbprofil sollte in allen Anwendungen, die es erlauben (Photoshop, Lightroom, Indesign...) als Arbeitsbereich verwendet werden, um eine perfekte Übereinstimmung zwischen (kalibriertem) Monitor und Druck zu erreichen.

## Innen FLAIR 30x20 cm - v7

**Einzelseiten: mindestens 20 (10 Doppelseiten) - maximal 60 (30 Doppelseiten)**

Bitte beachten Sie: alle relevanten Inhalte (Texte und Bilder, die nicht randabfallend geschaltet werden) müssen innerhalb dieser in der MAGENTA LINIE eingeschlossenen Grauzone platziert werden (Sicherheitsmargen). Alle Inhalte außerhalb dieses Bereichs können zu nah am Schnitt platziert oder durch die Buchbindung verdeckt werden. Wenn Sie Ihre Bilder mit randabfallendem Druck wollen, dann müssen Sie sie bis zur roten Linie (Beschnittzugabe) bringen, um einen überflüssigen Füllbereich zwischen der SCHWARZEN LINIE (Seitenschnitt) und der roten Linie (Beschnittzugabe) zu schaffen.

DOPPELSEITE



**PAGE 1**  
NB: Jede Doppelseite sollte als 2 Seiten gezählt werden.

**PAGE 1**  
NB: Jede Doppelseite sollte als 2 Seiten gezählt werden.

